## セラスマート レイヤー

CAD/CAM 用高審美性ハイブリッドブロック







CAD/CAM用高審美性ハイブリッドブロック

セラスマートレイヤーは、滑らかな層を成すマルチレイヤーハイブリッドブロックです。

形態● 1 種=14

色調●4色=A1EL、A2EL、A3EL、A3.5EL

種類●2種=Aadva CAD/CAM用、UNIVERSAL用





Aadva CAD/CAM用 UNIVERSAL用







※加工時は、デザインとブロックの向きに注意してください。

で使用に際しましては、必ず添付文書をお読みください。

12mm

歯科切削加工用レジン材料 セラスマート レイヤー 管理医療機器 231AKBZX00004000

※掲載の内容は、2020年8月現在のものです。 ※仕様等は発売時に変更となる可能性があります ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

> / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

発売元 株式会社 ジーシー 東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC(デンタルインフォメーションセンター) | 支 店 お客様窓口 00.0120-416480 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

●東 京(03)3813-5751●大 阪(06)4790-7333

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722 ●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286

iPhone € Android € 

どちらもコチラのQRコードでOK! 推奨OSバージョンはiOS:11.0以上、Android:8.0以上です。







# 前歯 CAD/CAM 冠、近日受注開始

### お取引先歯科医院のみなさまへ

2020年9月1日より保険収載が予測される「前歯 CAD/CAM 冠」につきましては、臼歯 CAD/CAM 冠で 実績のあるセラスマートブロック(GC)で製作を予定しております。

受注開始は 10 月初旬を予定し、新規 CAD に前歯対応のソフトウェアを搭載した GC アドバシステム 3shape E4 CAM に GC アドバシステム ハーモニー WET、と準備は完了しております。

受注開始日につきましては、前歯用セラスマートレイヤーブロックの入荷後、適合、色調の製作試験完了次第、お知らせをさせて頂きます。

Coming Soon!! by BDL Sep/2020

## ベルデンタルラボラトリー新着情報

### GC アドバシステム 3Shap E-4




シリーズ最新モデルとなる AadvaE4 は、本体のサイズそのままにスキャン精度とスキャンスピードを大幅に向上させた最上位モデルです。

### GC アドバシステム ハーモニー Wet



一度に最大で 20 個のセラスマートをセット 可 能。CAM ソフト 「Aadva ソフト L-CAM」により最大 20 個分の加工データを一括で作成でき、連続加工における生産性がさらに向上しました。

### imes-icore 350iPro+



ミリングマシーンの最上位機種 チタンクラウン、チタン HR 等 に対応。